

Mit Hilfe der ultrakompakten Kühlbaugruppe MULTICOOL 500 lassen sich flüssigkeitsgekühlte Brenner betreiben, die an alle Arten von Schweißstationen (GYS oder auch andere Marken) angeschlossen werden können. Die Baugruppe ist autonom und verfügt über eine eigene Versorgungsspannung.

- Schnellkupplungen gemäß internationaler Normen.
- Kühlflüssigkeit einfach einzufüllen.
- Verstärktes Gehäuse & Gummikufen.



OPTION



Kühlflüssigkeit
5 L
Art.-Nr. 062511

			Pression				IP	
50/60 Hz	Fuse	EN 60974-2 (25°C)	max.	Tank	cm	kg		cm
230V 1~	1.6 A	465 W	0.6 Mpa	1.5 L 0.4 gal	47 x 24 x 15.5	8	IP 21	220